

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Plastová příchytka pro relé RIDERSERIES RCM

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SCM-I CLIP P
Objednací číslo	<a href="#">8869440000</a>
Verze	RIDERSERIES RCM, Příchytka
GTIN (EAN)	4032248614295
Mnž.	10 ks

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Výška	37,8 mm	Výška (v palcích)	1,488 inch
Hloubka	54,2 mm	Hloubka (v palcích)	2,134 inch
Čistá hmotnost	4,744 g		

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

**Obecné údaje**

Materiál	Plast	Barevný	Oranžová
----------	-------	---------	----------

**Klasifikace**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9,1	27-37-16-92		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Dimensional drawing**