

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I MARK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Relé RIDERSERIES společnosti Weidmüller zaručují nerušený, oddělený přenos signálu v průmyslových aplikacích.

Rychle se instalují, jsou kompaktní a lze je integrovat i do těch nejtěsnějších prostorů.

- 2, 3 nebo 4 přepínací kontakty
- AC / DC cívky
- Relé s testovacím tlačítkem a volitelně s integrovaným stavovým displejem a/nebo ochrannou diodou
- Volitelně s 4 pozlacenými přepínacími kontakty
- Zásuvný LED modul s ochrannými funkcemi
- Kovová a plastová příchytka
- Šroubové / PUSH IN připojení vodičů

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	SCM-I MARK
Objednávací číslo	<a href="#">8869460000</a>
Verze	RIDERSERIES RCM, Štítek
GTIN (EAN)	4032248614417
Mnž.	10 ks

## RIDERSERIES RCM SCM-I MARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	26,5 mm	Šířka (v palcích)	1,043 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Hloubka	8,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,335 inch
Čistá hmotnost	0,808 g		

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

### Obecné údaje

Tisk	Individuální značky / Není pro použití s PRINT JET	Barevný	Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

### Klasifikace

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>