

**RIDERSERIES RCI
SRC-I CLIP LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Plastová příchytka pro relé RIDERSERIES RCI

Všeobecné objednací údaje

Typ	SRC-I CLIP LP
Objednací číslo	8869520000
Verze	RIDERSERIES RCI, Příchytka
GTIN (EAN)	4032248745135
Mnž.	10 ks

**RIDERSERIES RCI
SRC-I CLIP LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a váhy

Šířka	15,5 mm	Šířka (v palcích)	0,61 inch
Výška	16,6 mm	Výška (v palcích)	0,654 inch
Hloubka	45,6 mm	Hloubka (v palcích)	1,795 inch
Čistá hmotnost	2 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

Obecné údaje

Verze	pro nízká relé	Materiál	Plast
Barevný	Oranžová		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

**RIDERSERIES RCI
SRC-I CLIP LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Dimensional drawing**