

**RIDERSERIES RCI
SRC-I MARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Relé RIDERSERIES společnosti Weidmüller zaručují nerušený, oddělený přenos signálu v průmyslových aplikacích.

Rychle se instalují, jsou kompaktní a lze je integrovat i do těch nejtěsnějších prostorů.

- 1 nebo 2 přepínací kontakty
- Volitelně AC nebo DC cívka
- Relé je dodáváno volitelně s integrovaným stavovým displejem a/nebo ochrannou diodou a volitelně kombinováno s testovacím tlačítkem
- Zásuvný LED modul s ochrannými funkcemi
- Kovová a plastová příchytka
- Šroubové / PUSH IN připojení vodičů

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SRC-I MARK
Objednávací číslo	8869530000
Verze	RIDERSERIES RCI, Štítek
GTIN (EAN)	4032248614479
Mnž.	10 ks

**RIDERSERIES RCI
SRC-I MARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Hloubka	8,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,335 inch
Čistá hmotnost	0,654 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

Obecné údaje

Tisk	Individuální značky / Není pro použití s PRINT JET	Barevný	Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP