

RIDERSERIES RIM-I 3 110/230VAC RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Zásuvné ochranné moduly pro reléové základny RIDERSERIES RCI / RCM, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- Volitelně s ochrannou diodou, zatěžovacím odporem nebo RC filtrem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Typ | RIM-I 3 110/230VAC RC |
| Objednací číslo | 8869790000 |
| Verze | RIDERSERIES, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V UC, Zásuvné připojení Plug-in |
| GTIN (EAN) | 4032248606337 |
| Mnž. | 10 ks |

RIDERSERIES RIM-I 3 110/230VAC RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 11,4 mm | Šířka (v palcích) | 0,449 inch |
| Výška | 10,5 mm | Výška (v palcích) | 0,413 inch |
| Hloubka | 32,1 mm | Hloubka (v palcích) | 1,264 inch |
| Čistá hmotnost | 1,9 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Provozní teplota, max. | 70 °C | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Skladovací teplota, max. | 70 °C | Skladovací teplota, min. | -40 °C |
| Vlhkost | Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Skladovací teplota | -40 °C...70 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus) E223759

Vstup

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Jmenovité řídicí napětí | 110...230 V UC | Ukazatel stavu | Ne |
| Ochranný obvod | RC prvek | RC filtr | 4,7 kΩ / 10 nF |

Obecné údaje

Barevný Transparentní

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy UL508 Č. osvědčení (cURus) E223759

Data připojení

Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000683 | ETIM 4.0 | EC000996 |
| ETIM 5.0 | EC002586 | ETIM 6.0 | EC002586 |
| UNSPSC | 32-11-15-03 | eClass 5.1 | 27-11-06-35 |
| eClass 6.2 | 27-11-06-35 | eClass 7.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 8.1 | 27-37-92-08 | eClass 9.1 | 27-37-10-10 |

Osvědčení

Schválení




ROHS Shoda

Datový list**RIDERSERIES
RIM-I 3 110/230VAC RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

| | |
|-----------------|---|
| Brožura/Katalog | CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |

**RIDERSERIES
RIM-I 3 110/230VAC RC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Schéma připojení****Dimensional drawing**

**RIDERSERIES
RIM-I 3 110/230VAC RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy****Miscellaneous**

| Order No. | Type | Type code printed on part |
|------------|-----------------------|---------------------------|
| 8869770000 | RIM-I 3 6/60VAC | EM 02 |
| 8869790000 | RIM-I 3 110/230VAC | EM 03 |
| 8869710000 | RIM-I 4 24 UC VAR | EM 04 |
| 8869750000 | RIM-I 4 230 VUC CAR | EM 05 |
| 8869650000 | RIM-I 3 110/230VUC | EM 06 |
| 8869630000 | RIM-I 3 6/24VUC | EM 07 |
| 8869580000 | RIM-I 1 6/230V | EM 09 |
| 8869660000 | RIM-I 3 110/230VUC GN | EM 10 |
| 8869640000 | RIM-I 3 6/24VUC GN | EM 11 |
| 8869600000 | RIM-I 2 6/24VDC GN | EM 12 |
| 8869730000 | RIM-I 4 110 VUC VAR | EM 13 |
| 8869610000 | RIM-I 3 24/60VUC | EM 14 |
| 8869670000 | RIM-I 2 24/60VDC | EM 16 |
| 8869590000 | RIM-I 2 6/24VDC | EM 18 |
| 8869680000 | RIM-I 2 24/60VDC GN | EM 25 |
| 8869690000 | RIM-I 2 110/230VDC | EM 27 |
| 8869700000 | RIM-I 2 110/230VDC GN | EM 28 |
| 8870830000 | RIM-I R 110/230V | EM 29 |
| 8869620000 | RIM-I 3 24/60VUC GN | EM 30 |
| 1172210000 | RIM-I 3 230VAC RC | EM 31 |