

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vývod pro nosnou lištu, konstrukce SC dvojité spojky
podle IEC 61754-4

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-TO-SCD-SM
Objednací číslo	8946980000
Verze	Výstup montážní lišty, vláknová optika, SC duplex, jednovodový, IP20
GTIN (EAN)	4032248734993
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	40 g
----------------	------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplota instalace	
Teplotní rozsah, instalace, max.	70 °C		

Všeobecné údaje

Barevný	Světle šedá	Cykly zapojování	1000
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Připojení 1	SC-Duplex
Připojení 2	SC-Duplex	Stupeň krytí	IP20
Typ montáže	TS 35	Typ vlákna	jednovířový
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-4	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	-------------	-------------------	---------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výkres

