

**Propojovací prvky  
H0,5/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24–10)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Typ             | H0,5/10                             |
| Objednací číslo | <a href="#">9004050000</a>          |
| Verze           | vodič a dutinka, neizolované, 10 mm |
| GTIN (EAN)      | 4008190153052                       |
| Mnž.            | 1 000 ks                            |
| Balení          | volné                               |

## Propojovací prvky H0,5/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka          | 10 mm   | Šířka (v palcích) | 0,394 inch |
| Čistá hmotnost | 0,049 g |                   |            |

### Technické údaje

|       |             |
|-------|-------------|
| Verze | neizolované |
|-------|-------------|

### Kabelové koncovky

|                            |        |                              |                     |
|----------------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| Délka odizolování          | 10 mm  | L1 v mm                      | 10 mm               |
| Průměr objímky (D2)        | 2,1 mm | Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1 mm                |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 20 | Průřez vodiče                | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |

### Propojovací prvky H0,5/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Podobné ilustraci

