

**Propojovací prvky  
H95,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7–350 MCM)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Typ             | H95,0/25                            |
| Objednací číslo | <a href="#">9004250000</a>          |
| Verze           | vodič a dutinka, neizolované, 25 mm |
| GTIN (EAN)      | 4008190075576                       |
| Mnž.            | 50 ks                               |
| Balení          | volné                               |

## Propojovací prvky H95,0/25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Šířka          | 25 mm  | Šířka (v palcích) | 0,984 inch |
| Čistá hmotnost | 4,02 g |                   |            |

### Technické údaje

|       |             |
|-------|-------------|
| Verze | neizolované |
|-------|-------------|

### Kabelové koncovky

|                            |         |                              |                    |
|----------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| Délka odizolování          | 25 mm   | L1 v mm                      | 25 mm              |
| Průměr objímky (D2)        | 17 mm   | Průměr povrchu kontaktu (D1) | 14,5 mm            |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 3/0 | Průřez vodiče                | 95 mm <sup>2</sup> |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |

**Datový list****Propojovací prvky  
H95,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Podobné ilustraci**