


## Propojovací prvky H2,5/19D ZH BL SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/19D ZH BL SV
Objednací číslo	<a href="#">9004430000</a>
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190099367
Mnž.	250 ks
Balení	Velkoobjemové balení

## Propojovací prvky H2,5/19D ZH BL SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	19 mm	Šířka (v palcích)	0,748 inch
Čistá hmotnost	0,34 g		

### Technické údaje

Verze Dvojitá koncovka

### Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	13 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm	L1 v mm	19 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,8 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm	Výška objímky (A)	8 mm
Šířka objímky (B)	4,5 mm		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****Propojovací prvky  
H2,5/19D ZH BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Podobné ilustraci**

---

