


**Propojovací prvky
H10,0/26D R ZH SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H10,0/26D R ZH SV
Objednávací číslo	9004710000
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená
GTIN (EAN)	4032248044221
Mnž.	100 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datový list

Propojovací prvky H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	0,89 g		

Technické údaje

Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	17 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	26 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	5,8 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez vodiče	10 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,5 mm	Výška objímky (A)	13,4 mm
Šířka objímky (B)	7,6 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Datový list**Propojovací prvky
H10,0/26D R ZH SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**