

## Propojovací prvky H4/22D ZH GR SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H4/22D ZH GR SV
Objednací číslo	<a href="#">9004730000</a>
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4008190161811
Mnž.	100 ks
Balení	Velkoobjemové balení

## Propojovací prvky H4/22D ZH GR SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0,866 inch
Čistá hmotnost	0,54 g		

### Technické údaje

Verze Dvojitá koncovka

### Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	15 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	22 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	3,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez vodiče	4 mm <sup>2</sup>	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,5 mm	Výška objímky (A)	9 mm
Šířka objímky (B)	5,2 mm		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****Propojovací prvky  
H4/22D ZH GR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Podobné ilustraci**

---

