

Propojovací prvky H2,5/21D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/21D ZH BL SV
Objednací číslo	9004740000
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190031923
Mnž.	250 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datový list

Propojovací prvky H2,5/21D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0,827 inch
Čistá hmotnost	0,35 g		

Technické údaje

Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	15 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	21 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,8 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez vodiče	2,5 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm	Výška objímky (A)	8 mm
Šířka objímky (B)	4,5 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Datový list**Propojovací prvky
H2,5/21D ZH BL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**

