

**Propojovací prvky  
H1,0/19D ZH R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Typ             | H1,0/19D ZH R SV                                         |
| Objednací číslo | <a href="#">9004760000</a>                               |
| Verze           | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená |
| GTIN (EAN)      | 4008190160951                                            |
| Mnž.            | 500 ks                                                   |
| Balení          | Velkoobjemové balení                                     |

## Propojovací prvky H1,0/19D ZH R SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |       |                   |            |
|----------------|-------|-------------------|------------|
| Šířka          | 19 mm | Šířka (v palcích) | 0,748 inch |
| Čistá hmotnost | 0,2 g |                   |            |

### Technické údaje

|       |                  |
|-------|------------------|
| Verze | Dvojitá koncovka |
|-------|------------------|

### Kabelové koncovky

|                                |                   |                              |         |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Barevný kód                    | DIN               | Délka odizolování            | 16 mm   |
| Délka povrchu kontaktu (L2)    | 12 mm             | L1 v mm                      | 19 mm   |
| Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 2 mm              | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 17  |
| Průřez vodiče                  | 1 mm <sup>2</sup> | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,3 mm            | Výška objímky (A)            | 5,8 mm  |
| Šířka objímky (B)              | 3,2 mm            |                              |         |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |

### Propojovací prvky H1,0/19D ZH R SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Podobné ilustraci

