

**Propojovací prvky
H0,75/16D ZH GR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/16D ZH GR SV
Objednací číslo	9004770000
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4008190038816
Mnž.	500 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Propojovací prvky H0,75/16D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	16 mm	Šířka (v palcích)	0,63 inch
Čistá hmotnost	0,15 g		

Technické údaje

Verze	Dvojitá koncovka
-------	------------------

Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	13 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm	L1 v mm	16 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,7 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 18
Průřez vodiče	0,75 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm	Výška objímky (A)	5,5 mm
Šířka objímky (B)	3 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Propojovací prvky H0,75/16D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

