


## Propojovací prvky H2,5/17,5X BL SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/17,5X BL SV
Objednací číslo	<a href="#">9006670000</a>
Verze	vodič a dutinka, izolované, 14 mm, 8 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190332273
Mnž.	100 ks
Balení	Velkoobjemové balení

## Datový list

### Propojovací prvky H2,5/17,5X BL SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	17,5 mm	Šířka (v palcích)	0,689 inch
Čistá hmotnost	0,262 g		

### Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

### Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	14 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	17,5 mm
Průměr objímky (D2)	7,6 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,3 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Průřez vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****Propojovací prvky  
H2,5/17,5X BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Podobné ilustraci**

---

