

Propojovací prvky H6,0/23,0X GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23,0X GE SV
Objednací číslo	9006790000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 17 mm, 12 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190332303
Mnž.	100 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datový list

Propojovací prvky H6,0/23,0X GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	23 mm	Šířka (v palcích)	0,906 inch
Čistá hmotnost	0,51 g		

Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	17 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	23 mm
Průměr objímky (D2)	8,1 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	3,6 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Průřez vodiče	6 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Datový list**Propojovací prvky
H6,0/23,0X GE SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**

