


Propojovací prvky H10/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H10/30S ZH EB
Objednací číslo	9018870000
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová
GTIN (EAN)	4032248105823
Mnž.	100 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H10/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	1,07 g		

Technické údaje

Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	23 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	30 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	6,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez vodiče	10 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,5 mm	Výška objímky (A)	13,4 mm
Šířka objímky (B)	7,6 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	WSCAD, EPLAN
Technické údaje	STEP

Datový list**Propojovací prvky
H10/30S ZH EB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**