

**Propojovací prvky  
H4,0/18D GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Typ             | H4,0/18D GR                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">9019190000</a>                     |
| Verze           | vodič a dutinka, izolované, 12 mm, 10 mm, Šedá |
| GTIN (EAN)      | 4008190141349                                  |
| Mnž.            | 500 ks                                         |
| Balení          | volné                                          |

## Propojovací prvky H4,0/18D GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Šířka          | 18 mm  | Šířka (v palcích) | 0,709 inch |
| Čistá hmotnost | 0,26 g |                   |            |

### Technické údaje

|       |           |
|-------|-----------|
| Verze | izolované |
|-------|-----------|

### Kabelové koncovky

|                              |             |                                |                   |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Barevný kód                  | DIN         | Délka odizolování              | 12 mm             |
| Délka povrchu kontaktu (L2)  | 10 mm       | L1 v mm                        | 18 mm             |
| Průměr objímky (D2)          | 4,8 mm      | Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 2,8 mm            |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12      | Průřez vodiče                  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,2 mm      | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,3 mm            |
| Vojenské určení              | T 20A 019 A |                                |                   |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |

### Propojovací prvky H4,0/18D GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Podobné ilustraci

