


Propojovací prvky H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H50,0/41D BL
Objednací číslo	9019350000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 31 mm, 25 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190049263
Mnž.	50 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1,614 inch
Čistá hmotnost	3,26 g		

Technické údaje

Verze izolované

Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	31 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	25 mm	L1 v mm	41 mm
Průměr objímky (D2)	15 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	10,3 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 1	Průřez vodiče	50 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,3 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,5 mm
Vojenské určení	T 20A 035 A		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP