

**Propojovací prvky
H4,0/26T OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/26T OR
Objednací číslo	9021120000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 20 mm, 18 mm, Oranžová
GTIN (EAN)	4008190092825
Mnž.	100 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	0,42 g		

Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	20 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	26 mm
Průměr objímky (D2)	4,8 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,8 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 12	Průřez vodiče	4 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm
Vojenské určení	T 20A 023 A		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Propojovací prvky H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

