

**Příslušenství
BIT E6,3 PH2x70**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"
hlavice, E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 PH2x70
Objednací číslo	9024090000
Verze	Vložka šroubováku, Délka čepele: 70 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 2
GTIN (EAN)	4008190870720
Mnž.	5 ks

Datový list

Příslušenství
BIT E6,3 PH2x70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Váha	7,6 g	Čistá hmotnost	15,2 g

Šroubovací nářadí

Délka čepele	70 mm	Tvar	E 6.3 DIN 3126, Křížová drážka
Velikost	2	Velikost čepele, křížová drážka	2

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-04-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------