
Propojovací prvky
H1,5/14S R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14S R
Objednací číslo	9025980000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190080730
Mnž.	500 ks
Balení	volné

Propojovací prvky
H1,5/14S R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0,551 inch
Čistá hmotnost	0,108 g		

Technické údaje

Verze	izolované

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	10 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	144 mm
Průměr objímky (D2)	3,9 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,7 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Průřez vodiče	1,5 mm²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	WSCAD, EPLAN
Technické údaje	STEP

Propojovací prvky
H1,5/14S R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

