


Propojovací prvky H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H70,0/37 GE
Objednací číslo	9028200000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 26 mm, 21 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190891572
Mnž.	25 ks
Balení	volné

Datový list

Propojovací prvky H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1,575 inch
Čistá hmotnost	3,9 g		

Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	26 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	21 mm	L1 v mm	37 mm
Průměr objímky (D2)	16 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	12,7 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 2/0	Průřez vodiče	70 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,35 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,6 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP