

## Propojovací prvky H120,0/50 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Typ             | H120,0/50 BL                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">9028220000</a>                      |
| Verze           | vodič a dutinka, izolované, 36 mm, 30 mm, Modrá |
| GTIN (EAN)      | 4008190891596                                   |
| Mnž.            | 25 ks                                           |
| Balení          | volné                                           |

## Propojovací prvky H120,0/50 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Šířka          | 50 mm  | Šířka (v palcích) | 1,969 inch |
| Čistá hmotnost | 9,08 g |                   |            |

### Technické údaje

|       |           |
|-------|-----------|
| Verze | izolované |
|-------|-----------|

### Kabelové koncovky

|                              |            |                                |                     |
|------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| Barevný kód                  | Weidmüller | Délka odizolování              | 36 mm               |
| Délka povrchu kontaktu (L2)  | 30 mm      | L1 v mm                        | 50 mm               |
| Průměr objímky (D2)          | 21 mm      | Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 16,5 mm             |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 4/0    | Průřez vodiče                  | 120 mm <sup>2</sup> |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,5 mm     | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,7 mm              |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |