

## Propojovací prvky H0,14/12 GR SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,14/12 GR SV
Objednací číslo	<a href="#">9028240000</a>
Verze	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4008190902001
Mnž.	500 ks
Balení	Velkoobjemové balení

## Propojovací prvky H0,14/12 GR SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0,472 inch
Čistá hmotnost	0,056 g		

### Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

### Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	10 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	12 mm
Průměr objímky (D2)	1,5 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	0,6 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 26	Průřez vodiče	0,14 mm <sup>2</sup>
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****Propojovací prvky  
H0,14/12 GR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Podobné ilustraci**

---

