

**Propojovací prvky  
H1,0/22DS R ZH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Typ             | H1,0/22DS R ZH                                           |
| Objednací číslo | <a href="#">9036330000</a>                               |
| Verze           | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 14 mm, Červená |
| GTIN (EAN)      | 4032248338566                                            |
| Mnž.            | 500 ks                                                   |
| Balení          | volné                                                    |

## Propojovací prvky H1,0/22DS R ZH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka          | 22 mm   | Šířka (v palcích) | 0,866 inch |
| Čistá hmotnost | 0,212 g |                   |            |

### Technické údaje

|       |                  |
|-------|------------------|
| Verze | Dvojitá koncovka |
|-------|------------------|

### Kabelové koncovky

|                              |         |                                |                   |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Délka odizolování            | 21 mm   | Délka povrchu kontaktu (L2)    | 14 mm             |
| L1 v mm                      | 22 mm   | Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 2 mm              |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 17  | Průřez vodiče                  | 1 mm <sup>2</sup> |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,3 mm            |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.2 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.1 | 27-40-02-01 | eClass 8.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |

### Osvědčení

Schválení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>          |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                 |

### Propojovací prvky H1,0/22DS R ZH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Podobné ilustraci

