

**Propojovací prvky
H1,5/16 ZH R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/16 ZH R
Objednací číslo	9037290000
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190492762
Mnž.	500 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H1,5/16 ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	16 mm	Šířka (v palcích)	0,63 inch
Čistá hmotnost	0,155 g		

Technické údaje

Verze	Dvojitá koncovka
-------	------------------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	11 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	16 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,2 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Průřez vodiče	1,5 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm	Výška objímky (A)	6,5 mm
Šířka objímky (B)	3,6 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Propojovací prvky H1,5/16 ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

