


**Propojovací prvky
H16,0/29 ZH GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pro následující vodiče: 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H16,0/29 ZH GN
Objednací číslo	9037360000
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 16 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4008190492830
Mnž.	50 ks
Balení	volné

Datový list

Propojovací prvky H16,0/29 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	29 mm	Šířka (v palcích)	1,142 inch
Čistá hmotnost	1,38 g		

Technické údaje

Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	20 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	16 mm	L1 v mm	29 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	8,3 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 6
Průřez vodiče	16 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,3 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,6 mm	Výška objímky (A)	17,2 mm
Šířka objímky (B)	9,5 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP