

**Propojovací prvky  
H0,75/14D ZH GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pro následující vodiče: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Typ             | H0,75/14D ZH GR                                      |
| Objednací číslo | <a href="#">9037410000</a>                           |
| Verze           | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá |
| GTIN (EAN)      | 4008190492984                                        |
| Mnž.            | 500 ks                                               |
| Balení          | volné                                                |

## Propojovací prvky H0,75/14D ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka          | 14 mm   | Šířka (v palcích) | 0,551 inch |
| Čistá hmotnost | 0,126 g |                   |            |

### Technické údaje

|       |                  |
|-------|------------------|
| Verze | Dvojitá koncovka |
|-------|------------------|

### Kabelové koncovky

|                                |                      |                              |         |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|
| Barevný kód                    | DIN                  | Délka odizolování            | 11 mm   |
| Délka povrchu kontaktu (L2)    | 8 mm                 | L1 v mm                      | 14 mm   |
| Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 1,7 mm               | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 18  |
| Průřez vodiče                  | 0,75 mm <sup>2</sup> | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,3 mm               | Výška objímky (A)            | 5,5 mm  |
| Šířka objímky (B)              | 3 mm                 |                              |         |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |

### Propojovací prvky H0,75/14D ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Podobné ilustraci

