

Propojovací prvky H16,0/38T ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Pro následující vodiče: 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H16,0/38T ZH W
Objednací číslo	9037740000
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 29 mm, 25 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190493561
Mnž.	50 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H16,0/38T ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	38 mm	Šířka (v palcích)	1,496 inch
Čistá hmotnost	1,82 g		

Technické údaje

Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	29 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	25 mm	L1 v mm	38 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	8,3 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 6
Průřez vodiče	16 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,3 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,6 mm	Výška objímky (A)	17,2 mm
Šířka objímky (B)	9,5 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP