

ERSATZMESSER STRIPAX PL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy spojených kabelových dutinek**

- Řezání
- Odizolování
- Krimpování
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL
Objednací číslo	9050340000
Verze	Náhradní čepel
GTIN (EAN)	4008190350949
Mnž.	5 ks

ERSATZMESSER STRIPAX PL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	27,5 mm	Šířka (v palcích)	1,083 inch
Výška	8,8 mm	Výška (v palcích)	0,346 inch
Hloubka	0,45 mm	Hloubka (v palcích)	0,018 inch
Čistá hmotnost	0,6 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	21-04-48-90
eClass 9.0	21-04-92-37		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Technické údaje [WSCAD](#)