

**kabelové oko, konec svorky
LIR 1,5M4 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Izolovaný kulatý konektor z PVC**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 1,5M4 V
Objednací číslo	9200090000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	22,4 mm	Šířka (v palcích)	0,882 inch
Hloubka	5,9 mm	Hloubka (v palcích)	0,232 inch
Čistá hmotnost	0,71 g		

Konektory

Délka plastové objímky (b)	11,3 mm	Hustota připojení (S1)	0,75 mm
Identifikační barva	červená barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	4 mm
Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Rozměry	M 4	Rozměry (šroub)	M 4
Vnitřní průměr (d1)	4,3 mm	Vnější průměr (d)	8 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN