

**kabelové oko, konec svorky
LIR 6M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Izolovaný kulatý konektor z PVC**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 6M5 V
Objednací číslo	9200240000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky
LIR 6M5 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	27,3 mm	Šířka (v palcích)	1,075 inch
Hloubka	8,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,319 inch
Čistá hmotnost	1,65 g		

Konektory

Délka plastové objímky (b)	14,15 mm	Hustota připojení (S1)	1 mm
Identifikační barva	žlutá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	6,4 mm
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Rozměry	M 5	Rozměry (šroub)	M 5
Vnitřní průměr (d1)	5,3 mm	Vnější průměr (d)	9,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN