


## kabelové oko, konec svorky LIR 6M10 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com



### Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 6M10 V
Objednací číslo	<a href="#">9200270000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410095
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky  
LIR 6M10 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	35,1 mm	Šířka (v palcích)	1,382 inch
Hloubka	8,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,319 inch
Čistá hmotnost	2,1 g		

**Konektory**

Délka plastové objímky (b)	14,15 mm	Hustota připojení (S1)	1 mm
Identifikační barva	žlutá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	6,4 mm
Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	4 mm <sup>2</sup>
Rozměry	M 10	Rozměry (šroub)	M 10
Vnitřní průměr (d1)	10,5 mm	Vnější průměr (d)	15 mm

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>