

kabelové oko, konec svorky LIS 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIS 2,5M6 V
Objednací číslo	9200390000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410231
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky
LIS 2,5M6 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	28,6 mm	Šířka (v palcích)	1,126 inch
Hloubka	6,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,24 inch
Čistá hmotnost	1,18 g		

Konektory

Délka plastové objímky (b)	11,3 mm	Hustota připojení (S1)	0,8 mm
Identifikační barva	modrá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	4,5 mm
Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Rozměry	M 6	Rozměry (šroub)	M 6
Vnitřní průměr (d1)	6,4 mm	Vnější průměr (d)	11 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

Datový list**kabelové oko, konec svorky
LIS 2,5M6 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy