

**kabelové oko, konec svorky  
LIP 1,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Typ             | LIP 1,5R12 V   |
| Objednací číslo | <a href="#">9200460000</a>   |
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená |
| GTIN (EAN)      | 40322484 10309   |
| Mnž.            | 100 ks   |

**kabelové oko, konec svorky  
LIP 1,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 23,3 mm | Šířka (v palcích)   | 0,917 inch |
| Hloubka        | 5,8 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,228 inch |
| Čistá hmotnost | 0,71 g  |                     |            |

**Konektory**

|                             |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Délka plastové objímky (b)  | 11,3 mm             | Identifikační barva | červená barva       |
| Izolace                     | K dispozici         | Materiál - plast    | PVC                 |
| Průměr plastové objímky (D) | 4 mm                | Průřez vodiče, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.         | 0,5 mm <sup>2</sup> | Rozměry             | 12,0 mm             |
| Rozměry (délka pinu)        | 12 mm               |                     |                     |

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001052    | ETIM 4.0   | EC001052    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.1 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-92 |            |             |

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Datový list****kabelové oko, konec svorky  
LIP 1,5R12 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**