

## kabelové oko, konec svorky LIP 2,5R12 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIP 2,5R12 V
Objednací číslo	<a href="#">9200470000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410316
Mnž.	100 ks

## kabelové oko, konec svorky LIP 2,5R12 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	23,3 mm	Šířka (v palcích)	0,917 inch
Hloubka	6,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,244 inch
Čistá hmotnost	0,61 g		

### Konektory

Délka plastové objímky (b)	11,3 mm	Identifikační barva	modrá barva
Izolace	K dispozici	Materiál - plast	PVC
Průměr plastové objímky (D)	4,5 mm	Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Rozměry	12,0 mm
Rozměry (délka pinu)	12 mm		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>

**Datový list****kabelové oko, konec svorky  
LIP 2,5R12 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**