

**kabelové oko, konec svorky
LIB 1,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/
PA**

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 1,5B25 VF
Objednací číslo	9200490000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4032248410330
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky
LIB 1,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	1,19 g		

Konektory

Identifikační barva	červená barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	3,8 mm
Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Rozměry	24,5 mm	Rozměry (délka pinu)	24,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíBrožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

kabelové oko, konec svorky LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

