

## kabelové oko, konec svorky LIB 2,5B25 VF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/ PA

- Běžné designy
- Nepájené

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 2,5B25 VF
Objednací číslo	<a href="#">9200500000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410347
Mnž.	100 ks

## Datový list

### kabelové oko, konec svorky LIB 2,5B25 VF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Hloubka	6,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,244 inch
Čistá hmotnost	1,38 g		

### Konektory

Identifikační barva	modrá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	4,3 mm
Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Rozměry	24,5 mm	Rozměry (délka pinu)	24,5 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datový list****kabelové oko, konec svorky  
LIB 2,5B25 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**