

## kabelové oko, konec svorky LIB 6B26 VF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/ PA

- Běžné designy
- Nepájené

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 6B26 VF
Objednací číslo	<a href="#">9200510000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá
GTIN (EAN)	4032248410354
Mnž.	100 ks

## Datový list

### kabelové oko, konec svorky LIB 6B26 VF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Hloubka	8,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,327 inch
Čistá hmotnost	2,15 g		

### Konektory

Identifikační barva	žlutá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	6 mm
Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	4 mm <sup>2</sup>
Rozměry	26,0 mm	Rozměry (délka pinu)	26 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datový list****kabelové oko, konec svorky  
LIB 6B26 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**