


**kabelové oko, konec svorky  
LIF 2,5T638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Izolované objímky větvených konektorů, z PVC s  
měděnou objímkou**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	LIF 2,5T638 R
Objednací číslo	<a href="#">9200620000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410460
Mnž.	100 ks

## kabelové oko, konec svorky LIF 2,5T638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	20,8 mm	Šířka (v palcích)	0,819 inch
Hloubka	7,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,303 inch
Čistá hmotnost	1,32 g		

### Konektory

Délka plastové objímky (b)	10 mm	Hustota připojení (d3)	0,8 mm
Identifikační barva	modrá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	5,8 mm
Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Rozměry	6,3 x 0,8 mm	Rozměry (plochý konektor)	6,3 x 0,8 mm
Šířka připojení (d2)	6,3 mm		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-90
eClass 9.0	27-44-03-92		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>