


**kabelové oko, konec svorky
LIF 6T638 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Izolované objímky větvených konektorů, z PVC s
měděnou objímkou**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 6T638 R
Objednací číslo	9200630000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4032248410477
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky LIF 6T638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	23,8 mm	Šířka (v palcích)	0,937 inch
Hloubka	8,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,323 inch
Čistá hmotnost	2,15 g		

Konektory

Délka plastové objímky (b)	13 mm	Hustota připojení (d3)	0,8 mm
Identifikační barva	žlutá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	6,8 mm
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Rozměry	6,3 x 0,8 mm	Rozměry (plochý konektor)	6,3 x 0,8 mm
Šířka připojení (d2)	6,3 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-90
eClass 9.0	27-44-03-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN