

**kabelové oko, konec svorky
LID 6M5 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Izolovaný kulatý konektor z PVC s měděnou
objímkou**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LID 6M5 R
Objednací číslo	9200690000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4032248410538
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	23,8 mm	Šířka (v palcích)	0,937 inch
Hloubka	8,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,319 inch
Čistá hmotnost	1,59 g		

Konektory

Délka plastové objímky (b)	13 mm	Identifikační barva	žlutá barva
Izolace	K dispozici	Materiál - plast	PVC
Průměr plastové objímky (D)	5,8 mm	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Rozměry	ø 5 mm
Rozměry (kulatý konektor)	ø 5 mm	Vnější průměr (d)	5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------

kabelové oko, konec svorky **LID 6M5 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

