

## kabelové oko, konec svorky LID 1,5F4 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Plně izolované objímky kulatých konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	LID 1,5F4 RF
Objednací číslo	<a href="#">9200700000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená
GTIN (EAN)	4032248410545
Mnž.	100 ks

## kabelové oko, konec svorky LID 1,5F4 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	23 mm	Šířka (v palcích)	0,906 inch
Hloubka	7,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,299 inch
Čistá hmotnost	1,25 g		

### Konektory

Délka plastové objímky (b)	10,5 mm	Identifikační barva	červená barva
Izolace	Plně izolováno	Materiál - plast	PVC
Průměr plastové objímky (D)	4 mm	Průřez vodiče, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Rozměry	ø 4 mm
Rozměry (kulatý konektor)	ø 4 mm	Vnější průměr (d)	4 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datový list****kabelové oko, konec svorky  
LID 1,5F4 RF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**