

kabelové oko, konec svorky LID 2,5F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Plně izolované objímky kulatých konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LID 2,5F5 RF
Objednací číslo	9200710000
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410552
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky LID 2,5F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	23 mm	Šířka (v palcích)	0,906 inch
Hloubka	8,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,323 inch
Čistá hmotnost	1,32 g		

Konektory

Délka plastové objímky (b)	11,5 mm	Identifikační barva	modrá barva
Izolace	Plně izolováno	Materiál - plast	PVC
Průměr plastové objímky (D)	5 mm	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²	Rozměry	ø 5 mm
Rozměry (kulatý konektor)	ø 5 mm	Vnější průměr (d)	5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datový list**kabelové oko, konec svorky
LID 2,5F5 RF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**