

**Propojovací prvky
H 10,0/22 S EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H 10,0/22 S EB
Objednací číslo	9203620000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 15 mm, 12 mm, Slonovinová
GTIN (EAN)	4032248565061
Mnž.	100 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0,866 inch
Čistá hmotnost	0,51 g		

Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Miscellaneous	Délka odizolování	15 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	22 mm
Průměr objímky (D2)	7,1 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	4,6 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez vodiče	10 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,6 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	WSCAD, EPLAN
Technické údaje	STEP

Propojovací prvky H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

