

Příslušenství
BIT E6.3 1.2X6.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6.3 1.2X6.5X110
Objednací číslo	9205650000
Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 110 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248772957
Mnž.	5 ks

**Příslušenství
BIT E6.3 1.2X6.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4,331 inch
Váha	28 g	Čistá hmotnost	24 g

Šroubovací nářadí

Délka čepele	110 mm	Tloušťka čepele (A)	1,2 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Šířka čepele (B)	6,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------