

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ochranná víka chrání nepřiřazené připojovací body před vnějšími vlivy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-SK-M12
Objednací číslo	9456050000
Verze	Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
GTIN (EAN)	4008190304058
Mnž.	30 ks

SAI-SK-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,633 g

Teploty

Okolní teplota -25 °C +70 °C

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	PA 66	Kabelové vývodky	M 12
Materiál	PA 66	Rozsah teplot krytu	-20 ... +90 °C
Stupeň krytí	IP68		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9,1	27-44-02-08
eClass 9.0	27-44-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)