

**Příslušenství  
TS 32X15 2M/AL/BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Typ             | TS 32X15 2M/AL/BK                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">0169300000</a>                        |
| Verze           | Nosná lišta, TS 32, bez slotu, Hliník, neošetřené |
| GTIN (EAN)      | 4008190105167                                     |
| Mnž.            | 2 m                                               |

## Příslušenství TS 32X15 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 32 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,26 inch  |
| Výška          | 33 mm   | Výška (v palcích)   | 1,299 inch |
| Hloubka        | 15 mm   | Hloubka (v palcích) | 0,591 inch |
| Čistá hmotnost | 235,5 g |                     |            |

### Montážní lišta

|                                               |        |                                            |                    |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------|
| Max. přípustný jmenovitý proud pro funkci PEN | 192 A  | Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu | 70 mm <sup>2</sup> |
| tloušťka                                      | 1,5 mm |                                            |                    |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001285    | ETIM 4.0   | EC001285    |
| ETIM 5.0   | EC001285    | ETIM 6.0   | EC001285    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.1 | 27-40-06-02 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-02 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |