


RS 90 PF RS 90 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Flexibilní - flexibilnější - Profilform

Modulární kryty v profilovém tvaru – pružný modulární systém obsahující barevné a transparentní plastové profily a nosné moduly

Kombinace standardních roztečí namontovaná bok po boku v libovolném uspořádání a metrické zboží přesně uříznuté na milimetry vytváří dokonalou rovnováhu mezi pružností a hospodárností:

- Profily roztečí se standardními šířkami v rozsahu od 5 mm do 45 mm umožňují provést montáž všech standardních formátů PCB karet.
- Variabilní délky zajišťují maximální hustotu součástí i s většími elektronickými součástkami.
- Různé variace instalací znamenají, že montáž krytu přímo je snadné jako zaklapnutí příchytek na svorkovnici
- Proti externím vlivům chrání modul spolehlivě solidní kryty.

Recept na úspěch: variabilní profily + modulární tvar komponent = pružná koncepce, která nabízí velkou povrchovou plochu na kartě PCB.

Modulární koncepce je určena pro moduly s velkými prostorovými požadavky a je vhodná i pro malá množství a odlišné šířky.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|---|
| Typ | PF RS 90 GR 2000MM |
| Objednávací číslo | 4051810000 |
| Verze | Kryty elektroniky, RS 90 Šedá, Extrudovaný profil, Šířka: 84.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248009060 |
| Mnž. | 2 m |

RS 90
PF RS 90 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| Délka | 2 000 mm | Délka (v palcích) | 78,74 inch |
| Šířka | 84,4 mm | Šířka (v palcích) | 3,323 inch |
| Výška | 15,7 mm | Výška (v palcích) | 0,618 inch |
| Čistá hmotnost | 162,5 g | | |

Charakteristiky systému

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------|
| Verze | Extrudovaný profil | Number of PCBs per module | 1 |
| PCB thickness | 1,6 mm | Tolerance for the PCB shape | ±0.2 |
| Propojovací připojení | Ne | Contact to terminal rail | Ne |
| Stupeň krytí | IP20 | Encapsulation option | Ne |

Údaje o materiálu

| | | | |
|----------------------------------|----------|---|--------|
| Izolační materiál | PVC | Barevný | Šedá |
| Barevný graf (podobné) | RAL 7035 | CTI | ≥ 600 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Skladovací teplota, min. | -25 °C |
| Skladovací teplota, max. | 55 °C | Max. relativní vlhkost během skladování | 80 % |
| Provozní teplota, min. | -50 °C | Provozní teplota, max. | 60 °C |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C | Teplotní rozsah, instalace, max. | 60 °C |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC002848 | ETIM 6.0 | EC002779 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.1 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.0 | 27-18-27-90 | | |

Poznámky

Poznámky

Popisný text, technické údaje

Rozměry DPS:**Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm, šířka: 79,8 (+0,2) mm****Velikost RS segmentu = délka DPS - 4,5 mm****Příklad:****Délka DPS 160 mm, RS = 155,5 mm****Osvědčení**

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL ANALO.SIGN.CONV.EN](#)
[MB DEVICE MANUF.EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE.EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

**RS 90
PF RS 90 GR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy